


## 5. Geschoss / 5° Piano



- # ZEICHENERKLÄRUNG - LEGENDA
- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | Ausschalter<br>interferenza   |    | Tasterchiruchtselle: SIEMENS UP229/21<br>sensore pulsante: SIEMENS UP229/21                          |
|    | Taster<br>pulsante  |    | Überwachung medizinische Gase<br>controllo gas medici  |
|    | Bewegungsmelder<br>sensore a movimento                                      |    | Not/Aus Labor<br>pulsante d'emergenza laboratorio  |
|    | Schukosteckdose<br>presa Schuko   |    | Kapazitiver Schalter Labor<br>pulsante capacitivo laboratorio  |
|    | Schukosteckdose USV<br>presa Schuko UPS                                     |    | Lampenüberwachung<br>lampada di controllo a semaforo   |
|    | Datensteckkanal RI45<br>presa dati RI45                                     |    | Brüstungskanal (Dreieckskanal)<br>canale a bancale   |
|    | Datendoppelsteckdose RI45<br>presa dati doppia RI45                         |    | Brandmeldepanel<br>pannello rilevatore fumo  |
|    | TV Steckdose<br>presa TV  |    | Bettenbalken Zimmer<br>testato letto stanza  |
|    | Zurücktrittskontrolle<br>controllo accessi                                  |    | Optischer Rauchmelder<br>rilevatore ottico   |
|    | Leerruchdrauss<br>uscita tabù   |    | Optischer Rauchmelder mit Parallelanleiße Alarm<br>rilevatore ottico di fumo con ripartitore d'alarm |
|    | E-Auslaß<br>punto fm  |    | Brandmeldetaster<br>pulsante di emergenza antincendio  |
|    | E-Auslaß 16A<br>punto fm 16A  |    | Optischer Ansprechindikator<br>indicatore d'azionamento ottico                                       |
|    | E-Auslaß Medizinische Gase<br>punto fm gas medici                           |    | Gitterwanne 200 mm<br>passarelata a filo 200 mm  |
|    | Reed Kontakt<br>accesso contatto Reed                                       |    | Gitterwanne 300 mm<br>passarelata a filo 300 mm  |
|    | Türmagnet<br>magnete porta  |    | Gitterwanne 400 mm<br>passarelata a filo 400 mm  |
|    | Auslaß Rollladen/Jalousien<br>punto rollo/appareille                        |    | ML5 37W LED  |
|    | Rollotaster<br>pulsante tapparella  |    | PANOS INF E200   |
|    | Kontrolltafelraum Sprechanlage<br>pannello di controllo                     |    | PANOS INF E150   |
|    | Anzeige<br>Visualizzazione  |    | CLEAN A-C 3/4055/JW TC-L M600  |
|    | Kontrolltafelraum Schwestern<br>pannello di controllo infermiere            |    | SLOT2 LED 4,8m   |
|    | Kontrolltafelraum Licht<br>pannello di controllo luci                       |    | ONDA 640 O   |
|    | Touchpanel Labor<br>pannello touch laboratorio                              |    | ONDA 640 O   |
|  | Hand-Notdrücker<br>pulsante d'emergenza manuale                             |  | Fluchtwegleuchte LED<br>lampada via di fuga LED  |
|  | Potentialausgleichschleise mit Schiene<br>scatola d'equipot. con barretta   |  | Patientterminal<br>terminale paziente light  |
|  | Potentialausgleich Boden Labor<br>presa equipot. pavimento laboratorio      |  | Anschluss Bettenbalken<br>presa testatello   |
|  | Potentialausgleich Heizkörper<br>presa equipotenziale radiatore             |  | Zimmerterminal<br>terminale di stanza  |
|  | Potentialausgleich Schiene<br>presa equipotenziale                          |  | Leuchte Tür<br>Luce نور porta  |
|  | Potentialausgleich Fenster<br>presa equipotenziale finestra                 |  | Ausschaltung Leuchte Tür<br>Annullamento luce نور porta  |
|  | Regelungsschrank<br>Armadio per regolazione                                 |  | Tastatur<br>tastiera di chiamata a tirante   |
|  | Elektronenwerk<br>quadro elettrico  |  | Rufaster<br>tastere di chiamata  |
|  | Lautsprecher<br>altoparlante  |  | Micro Switch   |
|  | Lautsprecher Labor<br>altoparlante laboratorio                              |  | Hauptkontrollier<br>pannello di controllo principale   |
|  | Lichtsensoren<br>sensori di luminosità                                      |  | Patientterminal<br>terminale paziente  |
|  | Raumkontrollier: SIEMENS QMIX3 P37<br>controllore stanza: SIEMENS QMIX3 P37 |  | Patientterminal Basic<br>Terminale paziente Basic  |